

### Tableau d'équivalence



Remplacer votre réfrigérateur par un de nos derniers modèles. Repérez votre modèle actuel et trouvez la version équivalente adaptée à votre véhicule. Attention ! Ce comparatif est exclusivement basé sur les dimensions: les préconisations d'installation (par exemple, la position des grilles extérieures) diffèrent peut-être de votre installation actuelle. Veuillez toujours vous référer au manuel d'installation pour un remplacement optimal.

**Note: mode de fonctionnement des modèles installés:**

P, E: Manuel (e.g. N112 1P, N145 6E)  
E+, A: Automatique (e.g. N100 6A, N3141-E+, N3170-A)

#### Table top - 486 x 821 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N80 1P / N80 2E / N3080-E	543 mm	Plate	Oui	Absorption	N4080-E+	LED	543 mm	Plate	Oui
<b>Dometic modèle</b> RM 6270 / RM 6271 / RM 6275 / RM 7270 / RM 7271 / RM 7275	541 mm	Plate	Oui	Absorption					

#### Table top - 525 mm x 821 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N90 1P / N90 2E N3090-E / N3090-A	543 mm	Plate	Oui	Absorption	N4090-A	LCD Tactile	543 mm	Plate	Oui
<b>Dometic modèle</b> RM 6290 / RM 6291 / RM 7290 / RM 7291 / RM 7295	541 mm	Plate	Oui	Absorption					
RMS 10.5S / RMS 10.5T	548 mm	Plate	Oui	Absorption					

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Pas de modèle de remplacement à l'identique Le modèle N4090-E+ peut être utilisé si les points suivants sont pris en compte: • N4090-E+ a une porte plate				
<b>THETFORD</b> N97 1P / N97 2E N97 6E / N97 6A N3097-E / N3097-A	578 mm	Convexe	Oui	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RMS 8500 / RMS 8501 / RMS 8505	569 mm	Convexe	Oui	Absorption					

#### Table top - 525 x 821 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Pas de modèle de remplacement à l'identique. Le modèle N4090-E+ peut être utilisé si les points suivants sont pris en compte: • N4090-E+ est moins profond de 50 mm • N4090E+ est un modèle LED • Une modification de l'alimentation électrique et du raccordement gaz pourrait être nécessaire • Un déflecteur d'air doit être créé pour assurer une bonne ventilation • L'installation d'un ventilateur est fortement conseillée • Si présent : le cadre sur lequel le réfrigérateur est posé doit être bougé • La nouvelle installation doit respecter nos préconisations d'installation				
<b>THETFORD</b> N3108-E / N3108-A	593 mm	Plate	Oui	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 7540 L / RM 7541 L / RM 7545 L	596 mm	Plate	Oui	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RMS 10.5XS / RMS 10.5XT	603 mm	Plate	Oui	Absorption					

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Pas de modèle de remplacement à l'identique. Le modèle N4090-E+ peut être utilisé si les points suivants sont pris en compte: • N4090-E+ est moins profond de 50 mm • N4090E+ est un modèle LED • N4090-E+ a une porte plate • Une modification de l'alimentation électrique et du raccordement gaz pourrait être nécessaire • Un déflecteur d'air doit être créé pour assurer une bonne ventilation • L'installation d'un ventilateur est fortement conseillée • Si présent : le cadre sur lequel le réfrigérateur est posé doit être bougé • La nouvelle installation doit respecter nos préconisations d'installation				
<b>THETFORD</b> N112 1P / N112 2E N112 6E / N112 6A N3112-E / N3112-A	632 mm	Convexe	Oui	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 7550 L+ / RM 7551 L / RM 7555 L+	623 mm	Convexe	Oui	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RMS 8550 / RMS 8551 / RMS 8555	624 mm	Convexe	Oui	Absorption					

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Pas de modèle de remplacement à l'identique. Le modèle N4090-E+ peut être utilisé si les points suivants sont pris en compte: • N4090-E+ est un modèle avec passage de roue • N4090-E+ est moins profond de 50 mm • N4090E+ est un modèle LED • Une modification de l'alimentation électrique et du raccordement gaz pourrait être nécessaire • Un déflecteur d'air doit être créé pour assurer une bonne ventilation • L'installation d'un ventilateur est fortement conseillée • Si présent : le cadre sur lequel le réfrigérateur est posé doit être bougé • La nouvelle installation doit respecter nos préconisations d'installation				
<b>THETFORD</b> N100 1P / N100 2E N100 6E / N100 6A N3100-E / N3100-A N4100-E+ / N4100-A	543 mm	Plate	Non	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 6400 / RM 6401 / RM 6405 / RM 7400 / RM 401 / RM 7405	541 mm	Plate	Non	Absorption					

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Pas de modèle de remplacement à l'identique. Le modèle N4090-E+ peut être utilisé si les points suivants sont pris en compte: • N4090-E+ est un modèle avec passage de roue • N4090-E+ est moins profond de 50 mm • N4090E+ est un modèle LED • N4090-E+ a une porte plate • Une modification de l'alimentation électrique et du raccordement gaz pourrait être nécessaire • Un déflecteur d'air doit être créé pour assurer une bonne ventilation • L'installation d'un ventilateur est fortement conseillée • Si présent : le cadre sur lequel le réfrigérateur est posé doit être bougé • La nouvelle installation doit respecter nos préconisations d'installation				
<b>THETFORD</b> N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A N3104-E / N3104-A N4104-E+ / N4104-A	578 mm	Convexe	Non	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 7400 L+ / RM 7401 L+ / RM 7405 L+	568 mm	Convexe	Non	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 8500 / RM 8501 / RM 8505	569 mm	Convexe	Non	Absorption					

### Tableau d'équivalence



Remplacer votre réfrigérateur par un de nos derniers modèles. Repérez votre modèle actuel et trouvez la version équivalente adaptée à votre véhicule. Attention ! Ce comparatif est exclusivement basé sur les dimensions : les préconisations d'installation (par exemple, la position des grilles extérieures) diffèrent peut-être de votre installation actuelle. Veuillez toujours vous référer au manuel d'installation pour un remplacement optimal.

**Note: mode de fonctionnement des modèles installés:**

P, E, E+: Manuel (e.g. N112 1P, N145 6E, N3141-E+)

A: Automatique (e.g. N100 6A, N3170-A)

#### Large - 418 x 1500 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N3141-E / N3141-E+ / N3141-A	561 mm	Plate	Non	Absorption	N4141-A	LCD Tactile	561 mm	Plate	Non
MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N3142-E / N3142-E+ / N3142-A	561 mm	Plate	Non	Absorption	N4142-A	LCD Tactile	561 mm	Plate	Non

#### Large - 525 mm x 1245 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N145 6E / N145 6A N3145-E / N3145-A	543 mm	Plate	Non	Absorption	N4145-A	LCD Tactile	543 mm	Plate	Non
<b>Dometic modèle</b> RM 6501 / RM 6505	545 mm	Plate	Non	Absorption					
RM 7601 L / RM 7605 L	543 mm	Plate	Non	Absorption					
RMD 10.5 / RMD 10.5T	550 mm	Plate	Non	Absorption					
MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N150 6E / N150 6A N3150-E / N3150-A	578 mm	Convexe	Non	Absorption	N4150-A	LCD Tactile	578 mm	Convexe	Non
<b>Dometic modèle</b> RM 7651 L+ / RM 7655 L+	570 mm	Convexe	Non	Absorption					
RMD 8501 / RMD 8505	568 mm	Convexe	Non	Absorption					

#### Large - 525 mm x 1245 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N3170-E / N3170-A	593 mm	Plate	Non	Absorption	N4170-A	LCD Tactile	593 mm	Plate	Non
<b>Dometic modèle</b> RM 7801 L / RM 7805 L	599 mm	Plate	Non	Absorption					
RMD 10.5X / RMD 10.5XT	605 mm	Plate	Non	Absorption					

#### Large - 525 mm x 1245 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N175 6E / N175 6A N3175-E / N3175-A	628 mm	Convexe	Non	Absorption	N4175-A	LCD Tactile	628 mm	Convexe	Non
<b>Dometic modèle</b> RM 7851 L+ / RM 7855 L / RML 8551 / RML 8555	626 mm	Convexe	Non	Absorption					
RMD 8551 / RMD 8555	623 mm	Convexe	Non	Absorption					

# THETFORD

## RÉFRIGÉRATEURS 12V

### Tableau d'équivalence



Remplacer votre réfrigérateur par un de nos derniers modèles 12V. Repérez votre modèle actuel et trouvez la version équivalente adaptée à votre véhicule. Attention ! Ce comparatif est exclusivement basé sur les dimensions: les préconisations d'installation (par exemple, la position des grilles extérieures) diffèrent peut-être de votre installation actuelle. Veuillez toujours vous référer au manuel d'installation pour un remplacement optimal.

**Note: mode de fonctionnement des modèles installés:**

P, E: Electric (e.g. N112 1P, N145 6E)

E+, A: Automatique (e.g. N100 6A, N3170-A, N3141-E+)

#### Small - 418 x 975 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Commande	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> T1090	486 mm	Plate	Non	Compression	T2090	Bandeau tactile	486 mm	Plate	Non
<b>Dometic modèle</b> RC10.4.90[S](T)	485 mm	Plate	Non	Compression					

#### Large - 418 x 1500 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Commande	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> T1152	569 mm	Plate	Non	Compression	T2152	Bandeau tactile	569 mm	Plate	Non
<b>Thetford modèle</b> N3141/ N3142/ N4141/ N4142	561 mm	Plate	Non	Absorption					

#### Large - 525 x 1245 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N145 / N3145 / N4145	543 mm	Plate	Non	Absorption	T2160	Bandeau tactile	563 mm	Plate	Non
<b>THETFORD</b> N150 / N3150 / N4150	578 mm	Convexe	Non	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RM 6501 / RM 6505	545 mm	Plate	Non	Absorption					
RM 7601 L / RM 7605 L	543 mm	Plate	Non	Absorption					
RMD 10.5T	550 mm	Plate	Non	Absorption					
RM 7651 L+ / RM 7655 L+	570 mm	Convexe	Non	Absorption					
RMD 8501 / RMD 8505	568 mm	Convexe	Non	Absorption					

#### Large - 525 x 1245 mm (w x h)

MODÈLE INSTALLÉ					THETFORD REMPLACEMENT				
	Prof.	Porte	Passage de roue	Technologie de froid	Modèle	Afficheur	Prof.	Porte	Passage de roue
<b>THETFORD</b> N3170/N4170	593 mm	Plate	Non	Absorption	T2175	Bandeau tactile	613 mm	Plate	Non
<b>THETFORD</b> N175/ N3175/ N4175	628 mm	Convexe	Non	Absorption					
<b>Dometic modèle</b> RMD 10.5XT	605 mm	Plate	Non	Absorption					
RM 7851 L+ / RM 7855 L / RML 8551 / RML 8555	626 mm	Convexe	Non	Absorption					
RMD 8551 / RMD 8555	623 mm	Convexe	Non	Absorption					